


Garant**SNMG 120412, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura