

Garant
SNMG 150612, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 150612 HB7010-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura