

**Garant****SNMM 120412, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Classe articolo	21G

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	2 - 12 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SR
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura