

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura