

**Garant****WNMG 080408, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SS
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura