

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T302 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura