

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T302 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7010-1

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura