

Garant**CC. T 09T308, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitruccioli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura