

**Garant****DC. T 070202, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Classe articolo	21G

### Descrizione

DCMT 070202 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura