

Garant**SCMT 09T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura