

Garant
SC.T 120408, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura