

Garant**TCMT 110202, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260950 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780676 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

TCMT 110202 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

| | |
|--|--------------------|
| Condizione di taglio | continuo |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,2 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Tipo | HB7010-1 |
| Rompitrucioli | SS |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 150 - 500 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TCMT 110202 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |