

Garant

Alesatore per macchine a CN, non rivestito, Ø Nominale DC: 5,30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	162902 5,30
GTIN	4062406139872
Classe articolo	110

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori come n. art. 162900, ma in dimensioni 1/100.

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 **con Ø codolo cilindrico** per il montaggio su **mandrini idraulici** o **ad altissima precisione**. Per il **massimo grado di precisione di concentricità radiale** e di **sicurezza del processo**. **Non occorre acquistare supporti speciali**.

Con taglienti lunghi ed elica sinistra.

Visualizzazione delle tolleranze:

Dim. 1,01 - 5,5: tolleranza di produzione o taglio **0 / +0,004 mm**.

Dim. 5,51 - 12,05: tolleranza di produzione o taglio **0 / +0,005 mm**.

Esempio d'ordine:

Ø desiderato 6,24 mm - Indicazione necessaria per l'ordine: n. art. 162902 6,24.

Viene fornito l'alesatore con diametro 6,24 mm e tolleranza 0 / +0,005 mm.

Consegna dal magazzino o entro 1 settimana lavorativa a seconda della disponibilità.

Per sapere il diametro richiesto per l'accoppiamento desiderato, consultare la tabella seguente (pagina 231). Spesso un alesatore può coprire anche altri accoppiamenti, dal momento che le tolleranze possono sovrapporsi.

Nota:

Alesatori con misure intere e da 1/10 per **accoppiamento H7** vedi **n. art. 162900**.

Alesatori per diametro e **accoppiamento su indicazione del cliente** vedi **n. art. 162951**.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Ø Nominale D _c	5,3 mm
Numero taglienti Z	6

Lunghezza taglienti L_c	23 mm
Lunghezza complessiva L	86 mm
\varnothing Codolo D_s	5 mm
Tolleranza del \varnothing del foro	0 / 0,004
Sporgenza totale L_1	57 mm
Sovrametallo di alesatura nel \varnothing	0,1 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	no
Codolo	DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	idonea	20 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	20 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	7 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	5 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	S

GG(G)	limitatamente adatto	5 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		