

**Garant****TCMT 16T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 16T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitruccioli	SM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura