

Garant**VBMT 160404, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura