

**Garant****VBMT 160408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	SS
Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura