



Trapano con base elettromagnetica, Modello: MAB485



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

- Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
- Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell'alloggiamento.
- Trasmissione a bagno d'olio.

Potenti trapani per impiego universale adatti a tutti i tipi di materiali per forare, **filettare**, alesare e svasare. **La rotazione oraria e antioraria**, l'elettronica di controllo ad onda piena, il portautensili con **sistema di foratura a cambio rapido senza chiave** e la protezione termica consentono molteplici opzioni d'uso. **Incluse punte a carotare Ø 14 / 18 / 22 mm**, profondità di taglio 30 mm; **incluso mandrino autoserrante** SSBF 1 – 16 mm. **Adattatore maschiatura**M10 / M12 / M16.

Uso:

La regolazione continua della velocità degli ingranaggi a rapporti fortemente demoltiplicati consente di utilizzare maschi a filettare, punte elicoidali, alesatori, svasatori e punte a carotare per tutti i tipi di materiale.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, **raschiatrucioli magnetico**, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

- Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
- Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
- Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza base magnetica	168 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	18 mm
Potenza assorbita	1150 W
Dimensione portautensile	19 mm Weldon
Ø Massimo alesatura	18 mm
Larghezza	175 mm
Peso	13 kg
Lunghezza	295 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	100 - 450 min ⁻¹
Ø Massimo svasatura	40 mm
Altezza	440 mm
Corsa utile	160 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	50 - 250 min ⁻¹
Lunghezza base magnetica	84 mm
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M16 mm
Denominazione originale prodotto	MAB485
Portautensile forma	CM2
Ø Preforazione massimo in acciaio	40 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Set di punte a carotare in HSS	118825
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16