



## Punta forante in metallo duro SDS max, Ø xLunghezza complessiva: 35X520mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Classe articolo	76K

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.

TARGET TIP TECHNOLOGY - Punta piegata più affilata: Foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, più aggressivo nell'acciaio per cemento armato e maggiore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all'applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un'asportazione più rapida e minor attrito.

Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

#### Nota:

Generazione SDS-max-7 con taglienti incorporati in metallo duro, saldati.

### Descrizione tecnica

Lunghezza elica	400 mm
Lunghezza complessiva	520 mm
Ø	35 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Max
Tipo di prodotto	Punta per pietra

