



Trapano con base elettromagnetica SB, Modello: MAB845



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

- **Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.**
- **Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell'alloggiamento.**
- **Trasmissione a bagno d'olio.**

Trapano con base elettromagnetica **Swivel Base**, che **consente una regolazione con magnete inserito**. Campo di oscillazione fino a 20° su entrambi i lati e una regolazione avanti/indietro (15 mm). Potenza allo stato puro per lavorazioni pesanti. Punta a carotare fino a Ø 100 mm.

Filettatura fino a massimo M30 grazie

all'adattatore in dotazione. Portautensili MK3 con **sistema di cambio rapido Keyless**. Il termostato di sicurezza e la frizione proteggono la macchina e l'utensile. Il motore a 4 velocità, la regolazione elettronica dell'albero pieno e la disattivazione della coppia consentono di impostare sempre il numero di giri ottimale senza perdere potenza. **Comprese punte a carotare** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, profondità di taglio 55 mm; **adattatore per maschi a filettare** M20 / M24 / M27.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estraattore per punta a carotare, catena di sicurezza, **raschiatrucioli magnetico**, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

- Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
- Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
- Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Descrizione tecnica

Campo numero di giri 3 ^a velocità	140 - 360 min ⁻¹
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M30 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	65 - 175 min ⁻¹
Peso	25 kg
Dimensione portautensile	19 mm, 32 mm Weldon
Larghezza base magnetica	220 mm
Campo numero di giri 4 ^a velocità	220 - 600 min ⁻¹
Potenza assorbita	1800 W
Corsa utile	255 mm
Ø Massimo svasatura	50 mm
Lunghezza	370 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	40 - 110 min ⁻¹
Altezza	475 mm
Lunghezza base magnetica	110 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	31,75 mm
Portautensile forma	MK3
Denominazione originale prodotto	MAB845
Ø Preforazione massimo in acciaio	100 mm
Larghezza	240 mm
Ø Massimo alesatura	31,75 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

