

**Punta forante in metallo duro SDS max, Ø ×lunghezza complessiva:
40X920mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789204 40X920
GTIN	3165140565868
Classe articolo	76K

Descrizione**Esecuzione:****Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata: Foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, più aggressivo nell'acciaio per cemento armato e maggiore velocità di foratura. La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all'applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un'asportazione più rapida e minor attrito.

Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Generazione SDS-max-7 con taglienti incorporati in metallo duro, saldati.

Descrizione tecnica

Ø	40 mm
Lunghezza operativa	800 mm
Lunghezza complessiva	920 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Max
Tipo di prodotto	Punta per pietra

