



## Mandrino ad alta velocità modello 625 compatto, SK 40, Velocità: 40000min-1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358805 40000
GTIN	2050001870322
Classe articolo	33I

### Descrizione

#### Esecuzione:

Mandrino ad alta velocità con azionamento ad aria, numero di giri massimo variabile a seconda della versione, anche a pieno carico, da 25.000 a 65.000 giri/min. Potenza fino a 1 kW.

#### Vantaggi:

- **Maggiore velocità di lavorazione con utensili più piccoli.**
- **Non danneggia la macchina - il numero di giri viene prodotto dal mandrino ad alta velocità - il mandrino macchina rimane fermo.**
- **Utilizzo continuo grazie al raffreddamento ad aria integrato. Non ci sono tempi di fermo.**
- **Maggiore durata degli utensili.**
- **Ottima qualità superficiale degli utensili - non sono necessari grossi interventi di rifinitura.**

#### Uso:

Aumento delle velocità di taglio e avanzamento grazie ai mandrini ad alta velocità. Da usare soprattutto con utensili di piccolo diametro (6 mm).

#### Fornitura:

Mandrino ad alta velocità, pinza di serraggio, ghiera di serraggio, chiavi, tappi ciechi, filtro dell'aria, tubo flessibile di collegamento.

#### Accessori speciali:

Supporto per cambio utensile automatico. Necessario solo in caso di alimentazione dell'aria **esterna** - su richiesta.

#### Nota:

Usare aria compressa pulita e secca, circa 6,2 bar.

Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.

### Descrizione tecnica

Ø Esterno D	57,15 mm
Velocità	40000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza complessiva L	22 mm
Sporgenza totale A	163 mm
Modello	625
Strategia di truciolatura	HSC
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	JIS B6339
Tipo di prodotto	Mandrino ad alta velocità