

**Garant**
**KNUX 160405L, Tipo: HB725**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160405L HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 250 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	UM
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 250 m/min
Tipo	HB725
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Formatruciolo	2,2 mm
Rivestimento	PVD
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura