



Mandrino ad alta velocità modello 625S compatto, sottile, HSK-A 63, Velocità: 40000min-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358875 40000
GTIN	2050001871589
Classe articolo	33I

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino ad alta velocità con azionamento ad aria, numero di giri massimo variabile a seconda della versione, anche a pieno carico, da 25.000 a 65.000 giri/min. Potenza fino a 1 kW.

Vantaggi:

- **Maggiore velocità di lavorazione con utensili più piccoli.**
- **Non danneggia la macchina - il numero di giri viene prodotto dal mandrino ad alta velocità - il mandrino macchina rimane fermo.**
- **Utilizzo continuo grazie al raffreddamento ad aria integrato. Non ci sono tempi di fermo.**
- **Maggiore durata degli utensili.**
- **Ottima qualità superficiale degli utensili - non sono necessari grossi interventi di rifinitura.**

Uso:

Aumento delle velocità di taglio e avanzamento grazie ai mandrini ad alta velocità. Da usare soprattutto con utensili di piccolo diametro (6 mm).

Fornitura:

Mandrino ad alta velocità, pinza di serraggio, ghiera di serraggio, chiavi, tappi ciechi, filtro dell'aria, tubo flessibile di collegamento.

Accessori speciali:

Supporto per cambio utensile automatico. Necessario solo in caso di alimentazione dell'aria **esterna** - su richiesta.

Nota:

Usare aria compressa pulita e secca, circa 6,2 bar.

Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	25 mm
Velocità	40000 min ⁻¹
Ø Esterno D ₁	25 mm
Lunghezza codolo L ₁	55 mm
Ø Esterno D	57,15 mm
Sporgenza totale A	177 mm
Modello	625S
Strategia di truciolatura	HSC
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	JIS B6339
Tipo di prodotto	Mandrino ad alta velocità