

**HOLEX****Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 250/8 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	312931 250/8
GTIN	4062406154837
Classe articolo	32W

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in ghisa o acciaio.**
- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

**Uso:**

**Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.**

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**Fornitura:**

Include: 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

**Accessori speciali:**

**Griffe di ricambio e griffe supplementari n. art. 312971 – 312986.**

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 89 mm

Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 123 mm

Peso: 32 kg

Numero max. giri: 3500 min<sup>-1</sup>

## Descrizione tecnica

Passaggio E	76 mm
Altezza con griffe H <sub>2</sub>	123 mm
Numero max. giri	3500 min <sup>-1</sup>
Ø esterno A	250 mm
Dimensione cono	8
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	89 mm
Peso	32 kg
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

## Accessori

Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15