



Pinza regolabile con azionamento rapido a leva, per mancini, Lunghezza complessiva: 260 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706350 260
GTIN	4000896191291
Classe articolo	76B

Descrizione

Esecuzione:

Con azionamento rapido a leva. Regolazione senza serraggio, possibilità di azionamento con una sola mano. Dentatura della bocca temprata a induzione per lunga durata e denti sfalsati in senso opposto a quello di rotazione per una presa migliore. Passo preciso grazie alla dentatura di regolazione tagliata al laser. Impugnature rivestite per immersione.

Per mancini.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Apertura per esagono: 50 mm

Apertura per tubi: 2 pollici

Descrizione tecnica

Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	50 mm
Impugnatura	rivestiti per immersione
Norma	DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce	temprato a induzione
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato
antiscintilla	no

Tipo di prodotto

Giratubi e pinza regolabile