



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/4Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Ø Codolo $D_s\ h_6$	25 mm
Sporgenza totale L_1	100 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	180 mm
Ø D_3	18 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	4
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente D_c	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	48 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	43 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,05 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	16,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------