

Garant**Rotolo di soft pad tenero, 100 mm × 24 m, Grana: 1500**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	557460 1500
GTIN	4062406155926
Classe articolo	51E

Descrizione

Esecuzione:

Rotolo di soft pad con **corindone normale (A)** su un lato. **Rivestimento in ceramica** per una maggiore durata. In pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello all'interno.

Vantaggi:

Materiale di supporto in puro espanso. Massima flessibilità e nessuna rottura della grana. Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi. **200 pad perforati** cad. 100×120×3 mm.

Uso:

Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

Descrizione tecnica

Grana	1500
Grado di finezza	microfine
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)

Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza	100 mm
Altezza	3 mm
Lunghezza	120 mm
Attributo del nome del prodotto	100 mm × 24 m
Numero di superfici rivestite	1
Numero di spugne, pad	200
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

