

Garant**Set di 24 spugne abrasive duro, 100×68×26 mm, Grana: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557470 180
GTIN	4062406155964
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Spugna abrasiva in esecuzione **dura** con bordi altamente resistenti. **Rivestita su 4 lati** con corindone (A).

Rivestimento in ceramica per una **maggiore durata**.

Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Per la sbavatura e la lavorazione in piano di legno, metallo e vernici.

Descrizione tecnica

Grana	180
Grado di finezza	superfine
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza	68 mm
Altezza	26 mm

Lunghezza	100 mm
Attributo del nome del prodotto	100×68×26 mm
Numero di superfici rivestite	4
Numero di spugne, pad	24
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		