

Garant**Microfresa rotativa Z FINE – molto fine, HM, Modello: I0204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Microfresse rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici. Anche per lavorazione di Ø interni.

Descrizione tecnica

Ø Testa	2,5 mm
Forma	I0204
Grado di finezza della dentatura	molto fine
Descrizione della forma	interno
Sigla della dentatura	Z FINE
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza complessiva	40 mm
Lunghezza della testina	4 mm
Serie	Dentatura Z FINE
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		