

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/09mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250020 20/09 |
| GTIN | 4045197781826 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Vite per leva | 259018 6 |
| Leva | 259015 9 |
| Misura inserto | 9 mm |
| Dimensione codolo | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Set spine elastiche | 259047 3 |
| Sottopiacchetta | 259031 27 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 20 mm |
| Inserto adatto | CN.. 09T3.. |
| Lunghezza della testina L ₁ | 21 mm |
| Set di molle | 259044 5 |
| Codice ISO portautensile | PCBNR/L 2020K09 |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | no |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo di regolazione κ | 75 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Set di molle 10 pezzi Modello 5 | 259044 5 |
| Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3 | 259047 3 |
| Sottoplacchetta Modello 27 | 259031 27 |
| Leva Modello 9 | 259015 9 |
| Vite per leva Modello 6 | 259018 6 |