



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 16/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M8
Ø D ₃	9 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	25 mm
Numero taglienti Z	2
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø Tagliente D _c	16 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α _{max.}	7,3 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	25 mm
Angolo rampa α _{max.}	2,35 grado
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	30 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare

Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------