

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 6
Set di molle	259044 5
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 1616H09
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Misura inserto	9 mm
Leva	259015 9
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Set spine elastiche	259047 3
Dimensione codolo	16 mm
Sottopiacchetta	259031 27
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Leva Modello 9	259015 9