


**SNMG 120408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PH
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Tipo	CA515
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 435 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura