

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set spine elastiche	259047 3
Vite per leva	259018 6
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 2020K09
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Set di molle	259044 5
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Dimensione codolo	20 mm
Sottoplacchetta	259031 27
Leva	259015 9
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Leva Modello 9	259015 9
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Vite per leva Modello 6	259018 6