

**SNMG 150612, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 150612 CA515 Raggio di curvatura: 1,2 mm
Tipo: CA515
Rompitrucioli: PH
Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Tipo	CA515

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 435 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura