



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 35/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M16
Ø Tagliente D_c	35 mm
Numero taglienti Z	6
Inserto adatto	LOGU 0303..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	28 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	26,3 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	63 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,65 grado
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	68 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------