


**CNMG 120408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120408 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: PH

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 430 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 430 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura