

**Garant****Minisega ad arco Impugnatura ergonomica****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	581195
GTIN	4045197786203
Classe articolo	58Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Sega ad arco compatta con **impugnatura ergonomica**, per **eseguire lavori senza sforzi** in punti di difficile accesso. La forma dinamica garantisce una **trasmissione della forza ottimale** e permette un maggior controllo della lama. Tensionamento della lama in continuo mediante dado zigrinato filettato.

Lunghezza lama 150 mm.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

**Fornitura:**

Inclusa **lama universale** per metallo, alluminio, legno e plastica.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	260 mm
Lunghezza lama	150 mm
Posizione impugnatura regolabile	no
Lama montata	Lama universale

Materiali adatti per la lama	Metallo
Materiali adatti per la lama	Legno
Materiali adatti per la lama	Alluminio
Materiali adatti per la lama	Plastica
Tipo di prodotto	Sega ad arco

---

## Accessori

Set di 12 lame "PUK" in legno (313)14 denti/pollice	581260
Set di 12 lame "PUK" universali (310)25 denti/pollice	581270
Set di 12 lame per seghetto "PUK" per metallo (312)32 denti/pollice	581250