


**CNMG 120416, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120416 CA515 Tipo: CA515  
 Rompitrucioli: PH  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 430 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,25 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 430 m/min
Rompitrucioli	PH

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura