

**DNMG 150612, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150612 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: PH

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 435 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura