


**TNMG 160404, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PQ
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	105 - 510 m/min
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura