


**DNMG 150608, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DNMG 150608 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PS
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 435 m/min

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura