


CC. T 09T304, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 09T304 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 380 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 380 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	HQ
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura