

## Garant

**Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 11,3mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122415 11,3   |
| GTIN            | 4045197784643 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Progettata per l'utilizzo con **velocità di taglio molto elevate**. Particolarmente adatta per le macchine con **poca potenza** e un numero di giri elevato.

- **Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.**
- **Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.**
- **Scanalature lucidate per una buona truciolatura.**

Un **tagliente trasversale sottile** e la **particolare disposizione dei 4 biselli** assicurano un'**elevata precisione di posizionamento e allineamento**. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 122416**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122415 + 129100HE**.

### Descrizione tecnica

|  |            |
|--|------------|
| Ø Nominale $D_c$                         | 11,3 mm    |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$ | 55 mm      |
| Ø Codolo $D_s$                           | 12 mm      |
| Tolleranza codolo                        | h6         |
| Tolleranza Ø nominale                    | h7         |
| Norma                                    | DIN 6537 K |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>         | 0,28 mm/gir,       |
| Lunghezza complessiva L                                   | 102 mm             |
| Numero taglienti Z  | 2                  |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 38,1 mm            |
| Serie   | MasterSteel        |
| Rivestimento  | TiAlN              |
| Materiale da taglio                                       | HMI                |
| Esecuzione  | 4×D                |
| Angolo di affilatura                                      | 135 grado          |
| Codolo  | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                                  | no                 |
| Strategia di truciolatura                                 | HPC                |
| Semi-standard   | sì                 |
| Colore collarino  | verde              |
| Tipo di prodotto  | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 170 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 150 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 120 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 110 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto | 60 m/min       | P          |
| GG                               | idoneo               | 110 m/min      | K          |
| GGG                              | idoneo               | 100 m/min      | K          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |

## Servizi

Rettifica codoli Modello HE

129100 HE