


WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 252015 CA515 |
| GTIN | 4960664678853 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

WNMG 080408 Wiper CA515 Tipo: CA515
 Rompitrucioli: WP
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,07 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 435 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompitrucioli | WP |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 435 m/min |
| Avanzamento f | 0,07 - 0,3 mm/gir, |
| Tipo | CA515 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |