


VBMT 160404, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160404 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 390 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 390 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Rompitrucioli	HQ

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura