

Garant
Disco per troncatura CerRapid EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX, Ø Disco: 125mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563256 125
GTIN	4062406162320
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

La **grana ceramica (CER)** autoaffilante e lo specifico **legante ad alte prestazioni** permettono una **potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse** rispetto ai dischi per troncatura tradizionali (A).

- **Massima produttività grazie alla massima rapidità di troncatura.**
- **Equilibrio ottimale tra comportamento di taglio estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.**

Specifica:

CER60Q-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1 mm

Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Ø Disco	125 mm
Forma	41
Specifica	CER60Q-BF
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

