

**Garant**
**Disco per troncatura CerRapid EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX, Ø Disco: 115mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563256 115
GTIN	4062406162313
Classe articolo	51M

## Descrizione

### Esecuzione:

La **grana ceramica (CER)** autoaffilante e lo specifico **legante ad alte prestazioni** permettono una **potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse** rispetto ai dischi per troncatura tradizionali (A).

- **Massima produttività grazie alla massima rapidità di troncatura.**
- **Equilibrio ottimale tra comportamento di taglio estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.**

### Specifica:

**CER60Q-BF.**

### Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

## Descrizione tecnica

Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Specifica	CER60Q-BF

Forma	41
Larghezza disco	1 mm
Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Descrizione della forma	diritto
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

