




## Morsetto di serraggio Pitbull Punta a lama, Filettatura M: M10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370025 M10
GTIN	4046368563708
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
- Serraggio sicuro e preciso.
- Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

**Bordo del morsetto della lama** per pezzi grezzi.

#### Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.

### Descrizione tecnica

$H_1$	11,4 mm
Materiale	Acciaio
H	18,03 mm
$B_{H9}$	25,4 mm
Forza di serraggio	26 kN
Corsa di bloccaggio	1,7 mm

Larghezza di bloccaggio	25,4 mm
Filettatura M	M10
B <sub>1</sub>	10,2 mm
Altezza H <sub>2</sub>	6,3 mm
Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo