



## Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 12,4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

#### Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

### Descrizione tecnica

Ø Serraggio minimo D <sub>2</sub>	7,2 mm
Forza di serraggio	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Ø Esterno D	29,72 mm

Ø Esterno D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
Coppia di serraggio massimo	5 Nm
Corsa di serraggio massima	0,25 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi